

Varistar CP| Panneau arrière, Vissé

Data Solutions



Les baies ont des panneaux arrière solidement vissées au cadre pour un contact optimal avec le joint.

FONCTIONS

Fixation par vis, Flanc robuste et montable par une seule personne

Face arrière sans kit de mise à la terre

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Panneau baie/bâti

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Indice de protection	Quantité par colis	Couleur
21630-122	42U	2000mm	600mm	IP20	1	Gris foncé
21630-123	47U	2200mm	600mm	IP20	1	Gris foncé
21630-124	52U	2450mm	600mm	IP20	1	Gris foncé
21630-125	42U	2000mm	800mm	IP20	1	Gris foncé
21630-126	47U	2200mm	800mm	IP20	1	Gris foncé

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Indice de protection	Quantité par colis	Couleur
21630-127	52U	2450mm	800mm	IP20	1	Gris foncé
21630-198	24U	1200mm	600mm	IP55	1	Gris foncé
21630-199	29U	1400mm	600mm	IP55	1	Gris foncé
21630-200	33U	1600mm	600mm	IP55	1	Gris foncé
21630-201	38U	1800mm	600mm	IP55	1	Gris foncé
21630-202	42U	2000mm	600mm	IP55	1	Gris foncé
21630-203	47U	2200mm	600mm	IP55	1	Gris foncé
21630-204	24U	1200mm	800mm	IP55	1	Gris foncé
21630-205	29U	1400mm	800mm	IP55	1	Gris foncé
21630-206	33U	1600mm	800mm	IP55	1	Gris foncé
21630-207	38U	1800mm	800mm	IP55	1	Gris foncé
21630-208	42U	2000mm	800mm	IP55	1	Gris foncé
21630-209	47U	2200mm	800mm	IP55	1	Gris foncé
21630-384	24U	1200mm	600mm	IP20	1	Gris foncé
21630-385	24U	1200mm	800mm	IP20	1	Gris foncé
21630-386	29U	1400mm	600mm	IP20	1	Gris foncé
21630-387	29U	1400mm	800mm	IP20	1	Gris foncé
21630-388	33U	1600mm	600mm	IP20	1	Gris foncé

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Indice de protection	Quantité par colis	Couleur
21630-389	33U	1600mm	800mm	IP20	1	Gris foncé
21630-390	38U	1800mm	600mm	IP20	1	Gris foncé
21630-391	38U	1800mm	800mm	IP20	1	Gris foncé
21630-545	24U	1200mm	600mm	IP55	1	
21630-546	24U	1200mm	800mm	IP55	1	
21630-547	29U	1400mm	600mm	IP55	1	
21630-548	29U	1400mm	800mm	IP55	1	
21630-549	33U	1600mm	600mm	IP55	1	
21630-550	33U	1600mm	800mm	IP55	1	
21630-551	38U	1800mm	600mm	IP55	1	
21630-552	38U	1800mm	800mm	IP55	1	
21630-553	42U	2000mm	600mm	IP55	1	
21630-554	42U	2000mm	800mm	IP55	1	
21630-555	47U	2200mm	600mm	IP55	1	
21630-556	47U	2200mm	800mm	IP55	1	

Table 2/2

Référence catalogue	Code couleur	Finition	Type	Compatible avec
21630-122	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-123	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP

Référence catalogue	Code couleur	Finition	Type	Compatible avec
21630-124	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-125	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-126	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-127	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-198	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-199	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-200	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-201	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-202	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-203	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-204	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-205	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-206	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-207	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-208	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-209	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-384	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-385	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP

Référence catalogue	Code couleur	Finition	Type	Compatible avec
21630-386	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-387	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-388	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-389	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-390	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-391	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-545		Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-546		Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-547		Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-548		Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-549		Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-550		Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-551		Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-552		Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-553		Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-554		Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-555		Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP
21630-556		Revêtement poudré	Panneau arrière	Varistar CP

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE