


Varistar CP| Tôle plancher, Modulaire



La tôle plancher multi pièces est montée de l'intérieur.

Veuillez commander la mise à la terre, le capot, le joint balai ou le filtre séparément.

FONCTIONS

L'ouverture peut être obturée

La tôle plancher modulaire est ouverte à l'arrière (ouverture 200 mm), sans ouverture arrière avec profondeur d'armoire de 300 mm)

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Base baie/bâti

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Bâti	Couleur	Code couleur
21630-616	600mm	600mm	1	Fixe	Gris foncé	RAL 7021

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Bâti	Couleur	Code couleur
21630-617	600mm	800mm	1	Fixe	Gris foncé	RAL 7021
21630-618	600mm	900mm	1	Fixe	Gris foncé	RAL 7021
21630-619	600mm	1000mm	1	Fixe	Gris foncé	RAL 7021
21630-620	600mm	1100mm	1	Fixe	Gris foncé	RAL 7021
21630-621	600mm	1200mm	1	Fixe	Gris foncé	RAL 7021
21630-622	800mm	600mm	1	Fixe	Gris foncé	RAL 7021
21630-623	800mm	800mm	1	Fixe	Gris foncé	RAL 7021
21630-624	800mm	900mm	1	Fixe	Gris foncé	RAL 7021
21630-625	800mm	1000mm	1	Fixe	Gris foncé	RAL 7021
21630-626	800mm	1100mm	1	Fixe	Gris foncé	RAL 7021
21630-627	800mm	1200mm	1	Fixe	Gris foncé	RAL 7021
21630-802	600mm	600mm	1	Mobile	Gris foncé	RAL 7021
21630-803	600mm	800mm	1	Mobile	Gris foncé	RAL 7021
21630-804	600mm	900mm	1	Mobile	Gris foncé	RAL 7021
21630-805	600mm	1000mm	1	Mobile	Gris foncé	RAL 7021
21630-806	600mm	1100mm	1	Mobile	Gris foncé	RAL 7021
21630-807	600mm	1200mm	1	Mobile	Gris foncé	RAL 7021
21630-808	800mm	600mm	1	Mobile	Gris foncé	RAL 7021

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Bâti	Couleur	Code couleur
21630-809	800mm	800mm	1	Mobile	Gris foncé	RAL 7021
21630-810	800mm	900mm	1	Mobile	Gris foncé	RAL 7021
21630-811	800mm	1000mm	1	Mobile	Gris foncé	RAL 7021
21630-812	800mm	1100mm	1	Mobile	Gris foncé	RAL 7021
21630-813	800mm	1200mm	1	Mobile	Gris foncé	RAL 7021

Table 2/2

Référence catalogue	Finition	Expédition rapide
21630-616	Revêtement poudré	No
21630-617	Revêtement poudré	No
21630-618	Revêtement poudré	No
21630-619	Revêtement poudré	No
21630-620	Revêtement poudré	No
21630-621	Revêtement poudré	No
21630-622	Revêtement poudré	No
21630-623	Revêtement poudré	No
21630-624	Revêtement poudré	No
21630-625	Revêtement poudré	No
21630-626	Revêtement poudré	No
21630-627	Revêtement poudré	No

Référence catalogue	Finition	Expédition rapide
21630-802	Revêtement poudré	No
21630-803	Revêtement poudré	No
21630-804	Revêtement poudré	No
21630-805	Revêtement poudré	No
21630-806	Revêtement poudré	No
21630-807	Revêtement poudré	No
21630-808	Revêtement poudré	No
21630-809	Revêtement poudré	No
21630-810	Revêtement poudré	No
21630-811	Revêtement poudré	No
21630-812	Revêtement poudré	No
21630-813	Revêtement poudré	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La tôle plancher multi-pièces est montée de l'intérieur.

Veuillez commander la mise à la terre, le capot supérieur, le joint balai ou le filtre séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE