

# Varistar CP| Toit surélevé



Toit surélevé avec ventilateurs pour une optimisation du flux d'air et un refroidissement actif.

## FONCTIONS

Utilise les mêmes anneaux de levage que le capot supérieur normal

## SPÉCIFICATIONS

**Type de produit:** Toit baie/bâti

**Indice de protection:** IP20

**Matériau:** Acier

Table 1/2

| Référence catalogue | Largeur | Profondeur | Quantité par colis | Couleur    | Code couleur | Finition          |
|---------------------|---------|------------|--------------------|------------|--------------|-------------------|
| 21630-583           | 600mm   | 300mm      | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     | Revêtement poudré |
| 21630-584           | 600mm   | 600mm      | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     | Revêtement poudré |
| 21630-585           | 600mm   | 800mm      | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     | Revêtement poudré |
| 21630-586           | 600mm   | 900mm      | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     | Revêtement poudré |
| 21630-587           | 600mm   | 1000mm     | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     | Revêtement poudré |
| 21630-588           | 600mm   | 1100mm     | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     | Revêtement poudré |
| 21630-589           | 600mm   | 1200mm     | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     | Revêtement poudré |

| Référence catalogue | Largeur | Profondeur | Quantité par colis | Couleur    | Code couleur | Finition          |
|---------------------|---------|------------|--------------------|------------|--------------|-------------------|
| 21630-590           | 800mm   | 600mm      | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     | Revêtement poudré |
| 21630-591           | 800mm   | 800mm      | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     | Revêtement poudré |
| 21630-592           | 800mm   | 900mm      | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     | Revêtement poudré |
| 21630-593           | 800mm   | 1000mm     | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     | Revêtement poudré |
| 21630-594           | 800mm   | 1100mm     | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     | Revêtement poudré |
| 21630-595           | 800mm   | 1200mm     | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     | Revêtement poudré |

Table 2/2

| Référence catalogue | Expédition rapide |
|---------------------|-------------------|
| 21630-583           | No                |
| 21630-584           | No                |
| 21630-585           | No                |
| 21630-586           | No                |
| 21630-587           | No                |
| 21630-588           | No                |
| 21630-589           | No                |
| 21630-590           | No                |
| 21630-591           | No                |
| 21630-592           | No                |
| 21630-593           | No                |

| Référence catalogue | Expédition rapide |
|---------------------|-------------------|
| 21630-594           | No                |
| 21630-595           | No                |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**