


# Varistar| Équerre d'adaptation pour cadre enjoliveur



Les équerres d'adaptation sont utiles pour le montage des glissières fixes et des étagères dans une baie Varistar avec cadre enjoliveur (sans porte).

## CERTIFICATIONS

---



## FONCTIONS

---

Pour monter les glissières fixes et les étagères dans Varistar Deco

## SPÉCIFICATIONS

**Type de produit:** Support

**Matériau:** Acier

Table 1/2

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Hauteur | Quantité par colis | Couleur    | Code couleur | Finition          |
|---------------------|-----------------|---------|--------------------|------------|--------------|-------------------|
| 23130-220           | 24U             | 1200mm  | 2                  | Gris foncé | RAL 7021     | Revêtement poudré |
| 23130-221           | 29U             | 1400mm  | 2                  | Gris foncé | RAL 7021     | Revêtement poudré |
| 23130-222           | 33U             | 1600mm  | 2                  | Gris foncé | RAL 7021     | Revêtement poudré |
| 23130-223           | 38U             | 1800mm  | 2                  | Gris foncé | RAL 7021     | Revêtement poudré |
| 23130-224           | 42U             | 2000mm  | 2                  | Gris foncé | RAL 7021     | Revêtement poudré |
| 23130-225           | 47U             | 2200mm  | 2                  | Gris foncé | RAL 7021     | Revêtement poudré |
| 23130-230           | 24U             | 1200mm  | 2                  | Gris clair | RAL 7035     | Revêtement poudré |
| 23130-231           | 29U             | 1400mm  | 2                  | Gris clair | RAL 7035     | Revêtement poudré |
| 23130-232           | 33U             | 1600mm  | 2                  | Gris clair | RAL 7035     | Revêtement poudré |
| 23130-233           | 38U             | 1800mm  | 2                  | Gris clair | RAL 7035     | Revêtement poudré |
| 23130-234           | 42U             | 2000mm  | 2                  | Gris clair | RAL 7035     | Revêtement poudré |
| 23130-235           | 47U             | 2200mm  | 2                  | Gris clair | RAL 7035     | Revêtement poudré |

Table 2/2

| Référence catalogue | Type                     | Largeur | Compatible avec       | Expédition rapide |
|---------------------|--------------------------|---------|-----------------------|-------------------|
| 23130-220           | Support                  | 600mm   | Varistar, Varistar CP | No                |
| 23130-221           | Support cadre enjoliveur | 600mm   | Baie, Varistar CP     | No                |

| Référence catalogue | Type                     | Largeur | Compatible avec   | Expédition rapide |
|---------------------|--------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 23130-222           | Support cadre enjoliveur | 600mm   | Baie, Varistar CP | No                |
| 23130-223           | Support cadre enjoliveur | 600mm   | Baie, Varistar CP | No                |
| 23130-224           | Support cadre enjoliveur | 600mm   | Baie, Varistar CP | No                |
| 23130-225           | Support cadre enjoliveur | 600mm   | Baie, Varistar CP | No                |
| 23130-230           | Support cadre enjoliveur | 600mm   | Baie              | No                |
| 23130-231           | Support cadre enjoliveur | 600mm   | Baie              | No                |
| 23130-232           | Support cadre enjoliveur | 600mm   | Baie              | No                |
| 23130-233           | Support cadre enjoliveur | 600mm   | Baie              | No                |
| 23130-234           | Support cadre enjoliveur | 600mm   | Baie              | No                |
| 23130-235           | Support cadre enjoliveur | 600mm   | Baie              | No                |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**