

Boîtier d'inspection, kit d'étanchéité



FONCTIONS

Permet d'éviter une infiltration des eaux souterraines dans le boîtier d'inspection et autour de ce dernier

L'étanchéité est obtenue en enveloppant la partie supérieure du piquet de terre en acier cuivré, dans un tuyau en plastique comportant des joints d'étanchéité situés sur les deux côtés de la coulée de béton

La bride de type à deux plaques sert à réduire la pression qui peut se produire en raison de l'effet capillaire de l'eau sur le côté extérieur du joint et du boîtier d'inspection

Les brides sont prévues pour éviter que la pression de l'eau ne « fasse ressortir » la fosse d'inspection hors du béton

Fourni sous forme de kit comprenant un tuyau en PVC de 3,9 pieds (1,2 mètre), à adapter aux conditions du site

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Longueur (L)	Largeur (W)	Profondeur (D)	A
WGRS200	158922	Thermoplastique	248mm	248 mm	1400mm	210 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre (Ø)	Pression d'eau	Charge utile (F)	Poids unitaire
WGRS200	158922	350 mm	550 kPa Max	6000N	4.3 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

À utiliser uniquement avec des piquets de terre de 5/8 po.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.