

# Étagère d'équipement de 19", Réglable en profondeur

## Data Solutions

L'étagère d'équipement 19" de Schroff, d'une capacité de charge de 10 kg, aide à intégrer les équipements en baie.



### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Réglable en profondeur au pas de 25 mm, saillie vers l'avant de 26 mm min.

Hauteur d'installation 2 U

Charge statique admissible 15 kg

### SPÉCIFICATIONS

**Type de produit:** Étagère

**Matériau:** Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition
20118-786	430mm	250mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition
20118-787	430mm	300mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
20118-788	430mm	400mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
20118-789	430mm	250mm	1	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
20118-790	430mm	300mm	1	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
20118-791	430mm	400mm	1	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré

Table 2/2

Référence catalogue	Type
20118-786	Tablette
20118-787	Tablette
20118-788	Tablette
20118-789	Tablette
20118-790	Tablette
20118-791	Tablette

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.