

Couvercle de protection pour ventilateur de conception hygiénique, ECHD



Spécialement conçus pour répondre aux besoins des opérations de nettoyage difficiles dans l'industrie agroalimentaire, ces nouveaux couvercles disposent d'un indice de protection IP plus élevé afin de protéger les ventilateurs à filtre EF contre les infiltrations d'eau.

FONCTIONS

Description: Conçu pour l'industrie agroalimentaire et incluant des matériaux spéciaux pour les opérations de nettoyage difficiles, ce couvercle protège les ventilateurs à filtre utilisés dans les environnements de nettoyage contre les infiltrations d'eau. Une fois le couvercle installé, l'indice de protection des ventilateurs à filtre EF augmente d'IP 54 à IP 56. Le couvercle peut être facilement retiré pour les opérations d'entretien et le remplacement du joint, et peut également être ouvert à un angle de 35° afin de faciliter le nettoyage du filtre. Le couvercle supérieur incliné empêche les liquides et autres débris de s'accumuler. Plié et à soudure continue. (Usinage nécessaire).

Protection: Conforme à la norme IP 56 Type 4, 12 lorsqu'il est installé sur un ventilateur à filtre extérieur EF (ECHD70 uniquement Type 12).

Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Matériau: Acier inoxydable brossé AISI 304L. Joint en silicone bleu conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2600.

Finition: Acier inoxydable brossé 400.

SPÉCIFICATIONS

Finition: Finition brossée
Matériau: Acier inoxydable 304

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau de l'armoire	Famille de produits	Expédition rapide
ECHD10	230mm	150mm	57mm	Acier inoxydable	Montage mural	No
ECHD22	330mm	233mm	57mm	Acier inoxydable	Montage mural	No
ECHD20	260mm	176mm	57mm	Acier inoxydable	Montage mural	No
ECHD30	390mm	282mm	95mm	Acier inoxydable	Montage mural	No
ECHD50	480mm	350mm	110mm	Acier inoxydable	Montage mural	No
ECHD70	480mm	350mm	160mm	Acier inoxydable	Montage mural	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE