

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Retrofit Shielding, Front Handle

Power Utilities

Non-EMC shielded subrack for backplane mounting, heavy version with tox welded side panels and front handle.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Subrack with side panel type H ("Heavy"), 19" bracket is firmly fixed to side panel (tox-cold welded)

Supplied as space-saving flat-pack

Rear horizontal rail for backplane mounting with insulation strip

Horizontal rail type "Heavy"

Shock and Vibration resistance up to 5 g

IP 20, in accordance with IEC 60529

Shock and vibration tested to the German "Bahn" standards BN 411002, BN 411003

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Installed load up to 15 kg

Version with front handles

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Pour montage	Profondeur de la carte	Type de joint
24567-161	3 U	175 mm	1	Carte fond de panier	160 mm	Acier inoxydable
24567-162	3 U	235 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm	Acier inoxydable
24567-163	3 U	295 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm, 280 mm	Acier inoxydable
24567-164	3 U	355 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Acier inoxydable
24567-461	6 U	175 mm	1	Carte fond de panier	160 mm	Acier inoxydable
24567-462	6 U	235 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm	Acier inoxydable
24567-463	6 U	295 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm, 280 mm	Acier inoxydable
24567-464	6 U	355 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Acier inoxydable

Table 2/3

Référence catalogue	Tolérance aux chocs et aux vibrations	Poignée incluse	Fixation	Conformité	Blindage électromagnétique	Type de produit
24567-161	5 g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	Non	Bacs à cartes / Châssis
24567-162	5 g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	Non	Bacs à cartes / Châssis
24567-163	5 g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	Non	Bacs à cartes / Châssis
24567-164	5 g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	Non	Bacs à cartes / Châssis
24567-461	5 g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	Non	Bacs à cartes / Châssis
24567-462	5 g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	Non	Bacs à cartes / Châssis

Référence catalogue	Tolérance aux chocs et aux vibrations	Poignée incluse	Fixation	Conformité	Blindage électromagnétique	Type de produit
24567-463	5 g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	Non	Bacs à cartes / Châssis
24567-464	5 g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	Non	Bacs à cartes / Châssis

Table 3/3

Référence catalogue	Largeur du rack	Charge statique	Certifications
24567-161	84 HP	15 kgf	RoHS
24567-162	84 HP	15 kgf	RoHS, DB
24567-163	84 HP	15 kgf	RoHS, DB
24567-164	84 HP	15 kgf	RoHS, DB
24567-461	84 HP	15 kgf	RoHS, DB
24567-462	84 HP	15 kgf	RoHS, DB
24567-463	84 HP	15 kgf	RoHS, DB
24567-464	84 HP	15 kgf	RoHS, DB

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE