


EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Shielded

Power Utilities

EMC Shielded subrack for backplane mounting, heavy version with tox welded side panels.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Subrack with side panel type H ("Heavy"), 19" bracket is firmly fixed to side panel (tox-cold welded)

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

Supplied as space-saving flat-pack

Aluminum construction

Horizontal rail type "Heavy"

Rear horizontal rail for backplane mounting with insulation strip

EMC of approximately 40 dB at 1 GHz, 30 dB at 2 GHz, assuming that the front is covered with shielded front panels, testing in accordance with VG 95373 part 15

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Shock and vibration tested to the German "Bahn" standards BN 411002, BN 411003

IP 20, in accordance with IEC 60529

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Pour montage	Profondeur de la carte	Type de joint
24563-474	6 U	355 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm, 280 mm	Textile
24563-473	6 U	295 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm, 280 mm	Textile
24563-472	6 U	235 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm	Textile
24563-174	3 U	355 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm, 280 mm	Textile
24563-173	3 U	295 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm, 280 mm	Textile
24563-172	3 U	235 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm	Textile

Table 2/3

Référence catalogue	Tolérance aux chocs et aux vibrations	Poignée incluse	Fixation	Conformité	Blindage électromagnétique	Type de produit
24563-474	5 g (force)	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Oui	Bacs à cartes / Châssis
24563-473	5 g (force)	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Oui	Bacs à cartes / Châssis
24563-472	5 g (force)	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Oui	Bacs à cartes / Châssis
24563-174	5 g (force)	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Oui	Bacs à cartes / Châssis
24563-173	5 g (force)	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Oui	Bacs à cartes / Châssis
24563-172	5 g (force)	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Oui	Bacs à cartes / Châssis

Table 3/3

Référence catalogue	Largeur du rack	Charge statique
24563-474	84 HP	15 kgf
24563-473	84 HP	15 kgf

Référence catalogue	Largeur du rack	Charge statique
24563-472	84 HP	15 kgf
24563-174	84 HP	15 kgf
24563-173	84 HP	15 kgf
24563-172	84 HP	15 kgf

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE