

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Shielded, CompactPCI

Power Utilities

EMC Shielded subrack for backplane mounting, for CPCI application.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Subrack with side panel type F ("flexible") for CompactPCI plug-in units with high insertion and withdrawal forces

Aluminum construction

Rear horizontal rail for backplane mounting with insulation strip

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, -102, -103, -104, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10/11

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

EMC of approximately 40 dB at 1 GHz, 30 dB at 2 GHz, assuming that the front is covered with shielded front panels, testing in accordance with VG 95373 part 15

Supplied as space-saving flat-pack

IP 20, in accordance with IEC 60529

Horizontal rail type "Heavy"

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur	E/S arrière	Quantité par colis	Pour montage	Profondeur de la carte
24563-157	3 U	275 mm	Oui	1	Carte fond de panier	80 mm, 160 mm

Référence catalogue	Hauteur durack	Profondeur	E/S arrière	Quantité par colis	Pour montage	Profondeur de la carte
24563-152	3 U	235 mm		1	Carte fond de panier	160 mm
24563-452	6 U	235 mm		1	Carte fond de panier	160 mm
24563-457	6 U	275 mm	Oui	1	Carte fond de panier	80 mm, 160 mm

Table 2/3

Référence catalogue	Type de joint	Poignée incluse	Fixation	Conformité	Blindage électromagnétique	Type de produit
24563-157	Textile	Non	Rack	CEI 60297-3-103, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Oui	Bacs à cartes / Châssis
24563-152	Textile	Non	Rack	CEI 60297-3-103, IEEE 1101,10	Oui	Bacs à cartes / Châssis
24563-452	Textile	Non	Rack	CEI 60297-3-103, IEEE 1101,10	Oui	Bacs à cartes / Châssis
24563-457	Textile	Non	Rack	CEI 60297-3-103, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Oui	Bacs à cartes / Châssis

Table 3/3

Référence catalogue	Largeur du rack	Charge statique
24563-157	84 HP	11 kgf
24563-152	84 HP	11 kgf
24563-452	84 HP	11 kgf
24563-457	84 HP	11 kgf

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE