


Mounting Plate for 19" Case and Subrack

Power Utilities



Mounting plate for heavy components or proprietary electronic assemblies. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, CompacPRO and EuropacPRO.

Guide rails Type 4,4" and type strengthened cannot be used in combination with a mounting plate. Top / bottom cover which will be inserted into the groove of the light (type L) horizontal rails cannot be used in combination with a mounting plate.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

For assembly of heavy components

Mounting plate, full width: The mounting plate is as wide as the subrack/system case and is fixed to the side panels

Mounting plate, partial width: The partial width mounting plate fixed to the side panel by means of an assembly strip

The chassis plate can't be combined with EMC top- / bottom covers

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur du rack	Quantité par colis	Profondeur	Matériau	Famille de produits	Type de produit
34562-752	84 HP	1	172.5 mm	Aluminium	EuropacPRO, CompacPRO, RatiopacPRO, PropacPRO	Platine de montage

Référence catalogue	Largeur du rack	Quantité par colis	Profondeur	Matériau	Famille de produits	Type de produit
34562-756	84 HP	1	232.5 mm	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	Platine de montage
34562-760	84 HP	1	292.5 mm	Aluminium	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	Platine de montage
34562-748	84 HP	1	112.5 mm	Aluminium	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	Platine de montage
34562-870	84 HP	1	352.5 mm	Aluminium	EuropacPRO	Platine de montage
34562-871	84 HP	1	412.5 mm	Aluminium	EuropacPRO	Platine de montage
34562-745	28 HP	1	112.5 mm	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	Platine de montage
34562-746	42 HP	1	112.5 mm	Aluminium	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	Platine de montage
34562-747	63 HP	1	112.5 mm	Aluminium	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	Platine de montage
34562-749	28 HP	1	172.5 mm	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	Platine de montage
34562-750	42 HP	1	172.5 mm	Aluminium	EuropacPRO, CompacPRO, RatiopacPRO, PropacPRO	Platine de montage
34562-751	63 HP	1	172.5 mm	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO, PropacPRO	Platine de montage
34562-753	28 HP	1	232.5 mm	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	Platine de montage
34562-754	42 HP	1	232.5 mm	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	Platine de montage

Référence catalogue	Largeur du rack	Quantité par colis	Profondeur	Matériau	Famille de produits	Type de produit
34562-755	63 HP	1	232.5 mm	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	Platine de montage
34562-757	28 HP	1	292.2 mm	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	Platine de montage
34562-758	42 HP	1	292.2 mm	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	Platine de montage
34562-759	63 HP	1	292.2 mm	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	Platine de montage

Table 2/2

Référence catalogue	Largeur	Compatible avec	Certifications
34562-752	431.35 mm	Bacs à cartes	RoHS
34562-756	431.35 mm	Bacs à cartes	RoHS
34562-760	431.35 mm	Bacs à cartes	RoHS
34562-748	324.67 mm	Bacs à cartes	RoHS
34562-870	431.35 mm	Bacs à cartes	
34562-871	431.35 mm	Bacs à cartes	
34562-745	146.88 mm	Bacs à cartes	RoHS
34562-746	217.99 mm	Bacs à cartes	RoHS
34562-747	324.67 mm	Bacs à cartes	RoHS
34562-749	146.88 mm	Bacs à cartes	RoHS
34562-750	217.99 mm	Bacs à cartes	RoHS
34562-751	324.67 mm	Bacs à cartes	RoHS

Référence catalogue	Largeur	Compatible avec	Certifications
34562-753	146.88 mm	Bacs à cartes	RoHS
34562-754	217.99 mm	Bacs à cartes	RoHS
34562-755	324.67 mm	Bacs à cartes	RoHS
34562-757	146.88 mm	Bacs à cartes	RoHS
34562-758	217.99 mm	Bacs à cartes	RoHS
34562-759	324.67 mm	Bacs à cartes	RoHS

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order assembly kit for mounting plate separately.

Other versions on request.

Fixing strips required for partial width, please order separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE