

Socket Strip, UTE

Power Utilities



Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with UTE outlets.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

230 V, 16 A

In accordance with NFC 61-303

Socket strip with UTE sockets

Mounting height 1 U

Horizontal and vertical mounting

Connecting cable 2 m, with SCHUKO/UTE plug

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type de prise	Tension CA	Fonction	Couleur	Profondeur	Longueur
---------------------	---------------	------------	----------	---------	------------	----------

60110-267	UTE	230 V	Parasurtenseur, Filtre d'antiparasitage	Gris	44 mm	438.5 mm
60110-227	UTE	230 V	Parasurtenseur	Gris	44 mm	438.5 mm
60110-226	UTE	230 V		Gris	44 mm	947.5 mm
60110-225	UTE	230 V		Gris	44 mm	438.5 mm
60110-224	UTE	230 V		Gris	44 mm	1753 mm
60110-223	UTE	230 V		Gris	44 mm	1202 mm
60110-222	UTE	230 V		Gris	44 mm	947.5 mm
60110-221	UTE	230 V		Gris	44 mm	438.5 mm
60110-229	UTE	230 V	Filtre d'antiparasitage	Gris	44 mm	438.5 mm
60110-220	UTE	230 V		Gris	44 mm	210 mm
60110-228	UTE	230 V	Protection contre les surintensités	Gris	75 mm	438.5 mm
60110-230	UTE	230 V	Protection de courant de défaut	Gris	88 mm	438.5 mm
60110-231	UTE	230 V	Protection de courant de défaut, Protection contre les surintensités	Gris	88 mm	438.5 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Type de produit
60110-267	Bâti de prises
60110-227	Bâti de prises
60110-226	Bâti de prises

Référence catalogue	Type de produit
60110-225	Bâti de prises
60110-224	Bâti de prises
60110-223	Bâti de prises
60110-222	Bâti de prises
60110-221	Bâti de prises
60110-229	Bâti de prises
60110-220	Bâti de prises
60110-228	Bâti de prises
60110-230	Bâti de prises
60110-231	Bâti de prises

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE