

Varistar CP IP 55 Cabinet

Power Utilities

Varistar: Highly versatile, robust welded steel frame electronics cabinet with a wide range of available features including protection against dust and water (IP20 and IP55), cooling options from fans to 40kW air-to-water chillers, shock, vibration and seismic resistance up to NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 and industry leading radio-frequency/electromagnetic (RFI / EMI) shielding of 60 dB at 1 GHz, 40 dB at 3 GHz (tested to IEC 61587-3).

FONCTIONS

Type of protection IP 55

Doors with 3-point locking and screw-fixed side panels

Static load-carrying capacity 1600 kg

Side and rear panels can be installed by one person

EN45545-2 fire safety Gaskets

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Couleur du bâti	Largeur	Teinte RAL du bâti	Matériau des pièces d'habillage
10630-041	42 U	2000 mm	Gris foncé	600 mm	RAL 7021	Acier
10630-042	42 U	2000 mm	Gris foncé	600 mm	RAL 7021	Acier

Table 2/3

Référence catalogue	Profondeur	Coloris de l'habillage	Teinte RAL des pièces d'habillage	Conformité	Matériau du bâti	Type de produit
10630-041	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 60529, CEI 61587-1, CEI 60297-3-100	Acier	Baie

Référence catalogue	Profondeur	Coloris de l'habillage	Teinte RAL des pièces d'habillage	Conformité	Matériau du bâti	Type de produit
10630-042	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 60529, CEI 61587-1, CEI 60297-3-100	Acier	Baie

Table 3/3

Référence catalogue	Indice de protection	Charge statique
10630-041	IP55	1600 kgf
10630-042	IP55	1600 kgf

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Further dimensions and versions available on ServicePLUS IP 55. Please order base/plinth separately. For the assembly of shelves and slide rails another pair of panel/slide mounts is necessary.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE