

# Varistar CP Seismic Base/Plinth

## Power Utilities

A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.

### FONCTIONS

2 support profiles, St, 10 mm, side

Seismic dynamic load-carrying capacity 500 kg

Height 103 mm

2 covers, St, 10 mm, front and rear

Conforms to NEBS, Earthquake secure (up) to Bellcore Zone 4, tested with 500 KGs, Mounting holes for fitting of base

Access possible from front and rear

### SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Largeur | Profondeur | Couleur    | Code couleur | Conformité                  | Hauteur |
|---------------------|---------|------------|------------|--------------|-----------------------------|---------|
| 21630-110           | 600 mm  | 600 mm     | Gris foncé | RAL 7021     | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-2 | 103 mm  |
| 21630-111           | 600 mm  | 800 mm     | Gris foncé | RAL 7021     | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-2 | 103 mm  |
| 21630-112           | 600 mm  | 1000 mm    | Gris foncé | RAL 7021     | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-2 | 103 mm  |
| 21630-113           | 600 mm  | 1200 mm    | Gris foncé | RAL 7021     | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-2 | 103 mm  |
| 21630-114           | 800 mm  | 600 mm     | Gris foncé | RAL 7021     | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-2 | 103 mm  |
| 21630-115           | 800 mm  | 800 mm     | Gris foncé | RAL 7021     | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-2 | 103 mm  |
| 21630-117           | 800 mm  | 1200 mm    | Gris foncé | RAL 7021     | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-2 | 103 mm  |

| Référence catalogue | Largeur | Profondeur | Couleur    | Code couleur | Conformité                  | Hauteur |
|---------------------|---------|------------|------------|--------------|-----------------------------|---------|
| 21630-116           | 800 mm  | 1000 mm    | Gris foncé | RAL 7021     | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-2 | 800 mm  |

Table 2/2

| Référence catalogue | Matériau | Type de produit | Charge statique | Type       | Compatible avec |
|---------------------|----------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
| 21630-110           | Acier    | Base baie/bâti  | 400 N           | Base socle | Varistar CP     |
| 21630-111           | Acier    | Base baie/bâti  | 400 N           | Base socle | Varistar CP     |
| 21630-112           | Acier    | Base baie/bâti  | 400 N           | Base socle | Varistar CP     |
| 21630-113           | Acier    | Base baie/bâti  | 400 N           | Base socle | Varistar CP     |
| 21630-114           | Acier    | Base baie/bâti  | 400 N           | Base socle | Varistar CP     |
| 21630-115           | Acier    | Base baie/bâti  | 400 N           | Base socle | Varistar CP     |
| 21630-117           | Acier    | Base baie/bâti  | 400 N           | Base socle | Varistar CP     |
| 21630-116           | Acier    | Base baie/bâti  | 400 N           | Base socle | Varistar CP     |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please purchase the grounding kit separately.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**