

Varistar CP Steel Door, Perforated With Multi-Point Locking

Power Utilities

EMC doors with good contact with the frame and gasket to achieve high attenuation.

The 4 point locking helps achieve necessary contact to avoid EMI effects on electronics.

FONCTIONS

Perforated door with 4-point locking for EMC applications

Interior galvanized

Opening angle 180°

Lever handle with push button

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Couleur	Code couleur	Type de verrouillage
21630-533	24 U	1200 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 3 points
21630-534	24 U	1200 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 3 points
21630-535	29 U	1400 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 3 points
21630-536	29 U	1400 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 3 points
21630-537	33 U	1600 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 4 points
21630-538	33 U	1600 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 4 points
21630-539	38 U	1800 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 4 points

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Couleur	Code couleur	Type de verrouillage
21630-540	38 U	1800 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 4 points
21630-541	42 U	2000 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 4 points
21630-542	42 U	2000 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 4 points
21630-543	47 U	2200 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 5 points
21630-544	47 U	2200 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 5 points

Table 2/2

Référence catalogue	Matériau	Type de produit	Type
21630-533	Acier	Porte de baie	Porte en acier, avec perforations
21630-534	Acier	Porte de baie	Porte en acier, avec perforations
21630-535	Acier	Porte de baie	Porte en acier, avec perforations
21630-536	Acier	Porte de baie	Porte en acier, avec perforations
21630-537	Acier	Porte de baie	Porte en acier, avec perforations
21630-538	Acier	Porte de baie	Porte en acier, avec perforations
21630-539	Acier	Porte de baie	Porte en acier, avec perforations
21630-540	Acier	Porte de baie	Porte en acier, avec perforations
21630-541	Acier	Porte de baie	Porte en acier, avec perforations
21630-542	Acier	Porte de baie	Porte en acier, avec perforations
21630-543	Acier	Porte de baie	Porte en acier, avec perforations
21630-544	Acier	Porte de baie	Porte en acier, avec perforations

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please purchase the grounding kit separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE