

Varistar CP Steel Door, Plain, Multi-Point Locking

Power Utilities

EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 4-Point locking.

FONCTIONS

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with 4-point locking for EMC applications

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Couleur	Code couleur	Type de verrouillage
21630-521	24 U	1200 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 3 points
21630-522	24 U	1200 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 3 points
21630-523	29 U	1400 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 3 points
21630-524	29 U	1400 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 3 points
21630-525	33 U	1600 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 4 points
21630-526	33 U	1600 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 4 points
21630-527	38 U	1800 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 4 points
21630-528	38 U	1800 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 4 points

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Couleur	Code couleur	Type de verrouillage
21630-529	42 U	2000 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 4 points
21630-530	42 U	2000 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 4 points
21630-531	47 U	2200 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 5 points
21630-532	47 U	2200 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 5 points

Table 2/2

Référence catalogue	Type de produit	Indice de protection
21630-521	Porte de baie	IP55
21630-522	Porte de baie	IP55
21630-523	Porte de baie	IP55
21630-524	Porte de baie	IP55
21630-525	Porte de baie	IP55
21630-526	Porte de baie	IP55
21630-527	Porte de baie	IP55
21630-528	Porte de baie	IP55
21630-529	Porte de baie	IP55
21630-530	Porte de baie	IP55
21630-531	Porte de baie	IP55
21630-532	Porte de baie	IP55

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please purchase the grounding kit separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE