

# Varistar CP Top Rear Panel, Shortened

## Power Utilities

Shortened Rear Panel available for IP20, IP55 applications.

Shortened rear panels ensure efficient cable management.

### FONCTIONS

Screw fixed, Robust and Single person mountable Side Panel

Height of connection plate 400 mm

### SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Hauteur | Largeur | Couleur    | Code couleur | Type de produit |
|---------------------|-----------------|---------|---------|------------|--------------|-----------------|
| 21630-360           | 38 U            | 1800 mm | 600 mm  | Gris foncé | RAL 7021     | Porte de baie   |
| 21630-361           | 38 U            | 1800 mm | 800 mm  | Gris foncé | RAL 7021     | Porte de baie   |
| 21630-362           | 42 U            | 2000 mm | 600 mm  | Gris foncé | RAL 7021     | Porte de baie   |
| 21630-363           | 42 U            | 2000 mm | 800 mm  | Gris foncé | RAL 7021     | Porte de baie   |
| 21630-364           | 47 U            | 2200 mm | 600 mm  | Gris foncé | RAL 7021     | Porte de baie   |
| 21630-365           | 47 U            | 2200 mm | 800 mm  | Gris foncé | RAL 7021     | Porte de baie   |

Table 2/2

| Référence catalogue | Indice de protection |
|---------------------|----------------------|
| 21630-360           | IP55                 |
| 21630-361           | IP55                 |

| Référence catalogue | Indice de protection |
|---------------------|----------------------|
| 21630-362           | IP55                 |
| 21630-363           | IP55                 |
| 21630-364           | IP55                 |
| 21630-365           | IP55                 |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

The height of the rear panel is 400 mm less than the cabinet height to accomodate the connecting plate.

Please purchase the grounding kit separately.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**