

Support Structurel Universel, renfort par profil de montage

Data Solutions



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Utilisé pour les installations où le profil de montage est perpendiculaire à la structure

Une seule taille de clé convient pour l'installation complète, ce qui évite de devoir changer d'outil

Les boulons sécables permettent d'obtenir le bon couple de serrage et simplifient l'inspection

SPÉCIFICATIONS

Finition: Électro-galvanisé

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Taille de trou (HS)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	A	B
CSBUS1	404568	14.3mm	40.6mm	6.4mm	133.4mm	12.7mm

Référence catalogue	Référence article	Taille de trou (HS)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	A	B
CSBUS2	404569	20.6mm	40.6mm	6.4mm	133.4mm	12.7mm

Table 2/2


Référence catalogue	Référence article	C	D	E
CSBUS1	404568	40.6mm	50.8mm	66mm
CSBUS2	404569	40.6mm	50.8mm	66mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La longueur de profil de montage à couper est +/- 25 mm la longueur mesurée

Charges FM					
Référence	Élément de renfort	Capacité horizontale par installation vue d'en haut			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBUS1	41 x 41 Rail de montage	8940 N	12630 N	15210 N	16940 N
CSBUS2	41 x 41 Rail de montage	8940 N	12630 N	15210 N	16940 N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.