

# Varistar CP| Armoire Réseaux

## Data Solutions



Cadre en acier soudé pour les exigences de charge statique élevée. Acceptation d'une densité de câblage élevée et intégration 19.

### FONCTIONS

Préconfigurée, baie prête à l'emploi

Charge statique admissible jusqu'à 1600 kg

Indice de Protection IP 20

Installation de différents équipements de réseau possibles

Gestion du câblage intégrée pour un montage vertical et horizontal

Intégration aisée dans le système de confinement des allées

### SPÉCIFICATIONS

**Type de produit:** Rack

**Matériau:** Acier

**Matériau du bâti:** Acier

Table 1/3

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Matériau des pièces d'habillage | Couleur du bâti | Hauteur | Teinte RAL du bâti | Coloris de l'habillage |
|---------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------|--------------------|------------------------|
| 10630-028           | 42U             | Acier                           | Gris foncé      | 2000mm  | RAL 7021           | Gris foncé             |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Matériau des pièces d'habillage | Couleur du bâti | Hauteur | Teinte RAL du bâti | Coloris de l'habillage |
|---------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|---------|--------------------|------------------------|
| 10630-027           | 42U            | Acier                           | Gris foncé      | 2000mm  | RAL 7021           | Gris foncé             |

Table 2/3

| Référence catalogue | Largeur | Profondeur | Charge statique | Teinte RAL des pièces d'habillage | Quantité par colis | Charge dynamique |
|---------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| 10630-028           | 800mm   | 1200mm     | 1600kg          | RAL 7021                          | 1                  | 1000kgf          |
| 10630-027           | 800mm   | 1200mm     | 1600kg          | RAL 7021                          | 1                  | 1000kgf          |

Table 3/3

| Référence catalogue | Finition          |
|---------------------|-------------------|
| 10630-028           | Revêtement poudré |
| 10630-027           | Revêtement poudré |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**