


Étagère d'équipement de 19", Réglable en profondeur

L'étagère d'équipement 19" de Schroff, d'une capacité de charge de 10 kg, aide à intégrer les équipements en baie.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Réglable en profondeur au pas de 25 mm, saillie vers l'avant de 26 mm min.

Hauteur d'installation 2 U

Charge statique admissible 15 kg

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Étagère

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition
20118-786	430mm	250mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
20118-791	430mm	400mm	1	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition
20118-790	430mm	300mm	1	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
20118-789	430mm	250mm	1	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
20118-788	430mm	400mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
20118-787	430mm	300mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré

Table 2/2

Référence catalogue	Type	Expédition rapide
20118-786	Tablette	No
20118-791	Tablette	No
20118-790	Tablette	No
20118-789	Tablette	No
20118-788	Tablette	No
20118-787	Tablette	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE