


Face avant, blindage réalisable a posteriori, 6 U, 84 F, 2,5 mm, Al, anodisé, tranches brutes

RÉFÉRENCE CATALOGUE

30846-771



Face avant plate. Possibilité de blindage avec joint en acier inoxydable.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour joint CEM en acier inoxydable

Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, conductrice

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 6U

Largeur du rack: 84HP

Quantité par colis: 1

Type accessoire: Face avant

Fixation: À visser à l'avant

Type de joint CEM: Acier inoxydable

Finition avant: Anodisé

Face d'appui: Conducteur

Arêtes traitées: Non

Conformité: CEI 60297-3-101; IEEE 1101,1/10

Profondeur (D): 2.5mm

Blindage électromagnétique: Non (réalisable a posteriori)

Finition: Anodisé

Hauteur (H): 261.8mm

Matériau: Aluminium

Type de produit: Face avant


Type: Face avant sans poignée

Largeur (W): 426.4mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander séparément les éléments de fixation (œillets, vis à gorge).

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE