

Raccord coudé à 45 degrés, couvercle à charnière



Les coudes à 45 degrés avec couvercle à charnières sont utilisés pour les chemins de câbles avec courbes à 45 degrés. Les sections de chemins de câbles peuvent être montées avec des couvercles orientées dans n'importe quelle direction, ainsi trois types de coudes à 45 degrés sont disponibles. Un bon choix permet à l'utilisateur de conserver le même accès et la facilité d'installation à angle droit.

NORMES INDUSTRIELLES

Certifié par l'Association canadienne de normalisation.

FONCTIONS

Les coudes à 45 degrés avec couvercle à charnières sont utilisés pour les chemins de câbles avec courbes à 45 degrés

Les sections de chemins de câbles peuvent être montées avec des couvercles orientées dans n'importe quelle direction, ainsi trois types de coudes à 45 degrés sont disponibles

Un bon choix permet à l'utilisateur de conserver le même accès et ainsi conserver la facilité d'installation à angle droit

SPÉCIFICATIONS

Code couleur:	ANSI 61
Finition:	Galvanisé; Revêtement poudré
Couleur:	Gris
Matériau:	Acier doux

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Type	Hauteur	Largeur	Épaisseur	Type de plaque d'étanchéité
F126LE45A	18840	Coude	305mm	152mm	1.9mm	Plat
F22LE45A	18140	Coude	64mm	64mm	1.9mm	Plat
F22LE45B	18150	Coude	64mm	64mm	1.9mm	Plat
F22LE45C	18160	Coude	64mm	64mm	1.9mm	Plat
F44LE45A	18370	Coude	102mm	102mm	1.9mm	Plat
F44LE45B	18380	Coude	102mm	102mm	1.9mm	Plat
F44LE45C	18390	Coude	102mm	102mm	1.9mm	Plat
F66LE45A	18610	Coude	152mm	152mm	1.9mm	Plat
F66LE45B	18620	Coude	152mm	152mm	1.9mm	Plat
F66LE45C	18630	Coude	152mm	152mm	1.9mm	Plat
F88LE45A	19260	Coude	203mm	203mm	1.9mm	Plat
F88LE45B	19270	Coude	203mm	203mm	1.9mm	Plat
F88LE45C	19280	Coude	203mm	203mm	1.9mm	Plat

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Chaque plaque d'étanchéité inclut également un joint et un jeu de vis pour relier les sections.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE