


RatiopacPRO| Kit de montage pour poignée-béquille

Le kit de montage est nécessaire pour installer une poignée-béquille. Les flancs standard doivent être remplacés.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Flanc en aluminium avec revêtement poudré RAL 9006, prolongateur et visserie de fixation.

SPÉCIFICATIONS

Type de produit:	Kit de montage
Compatible avec:	Coffrets
Famille de produits:	RatiopacPRO; RatiopacPRO Air
Type:	Kit de poignée rabattable

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Finition	Matériau
24571-352	3U	42HP	255mm	2	Revêtement poudré	Aluminium
24571-353	3U	42HP	315mm	2	Revêtement poudré	Aluminium

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Finition	Matériau
24571-354	3U	42HP	375mm	2	Revêtement poudré	Aluminium
24571-359	4U	42HP	255mm	2	Revêtement poudré	Aluminium
24571-360	4U	42HP	315mm	2	Revêtement poudré	Aluminium
24571-355	3U	42HP	435mm	2	Revêtement poudré	Aluminium
24571-356	3U	42HP	495mm	2	Revêtement poudré	Aluminium
24571-361	4U	42HP	375mm	2	Revêtement poudré	Aluminium
24571-362	4U	42HP	435mm	2	Revêtement poudré	Aluminium
24571-363	4U	42HP	495mm	2	Revêtement poudré	Aluminium

Table 2/2

Référence catalogue	Expédition rapide
24571-352	No
24571-353	No
24571-354	No
24571-359	No
24571-360	No
24571-355	No
24571-356	No
24571-361	No
24571-362	No

Référence catalogue	Expédition rapide
24571-363	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE