

Cadre pour plastrons, UFCP-I



Ce cadre en polyester peut être personnalisé avec des plaques de recouvrement simples ou à fentes, ce qui offre une solution flexible pour des composants modulaires et non modulaires.

FONCTIONS

Description: Cadre à recouvrir de plastrons UICP. Pour armoires de 600 et 800 mm de large avec 2 colonnes. Écart entre l'UFCP et la porte de l'armoire : 39 mm ; 49 mm à partir du modèle UCP750. Position de montage réversible pour augmenter l'écart entre l'UFCP et la porte de l'armoire de 30 mm.

Matériau: Polyester.

Finition: RAL 7035.

Livraison: Cadre, supports, attaches un quart de tour et accessoires de montage.

Livraison : Châssis, supporting brackets, one quarter turn fasteners and mounting accessories

The frame can be customized with plain or slotted cover plates to meet customer specific requirements

The frame provides a flexible solution to customers as it can be adapted especially for their components using both plain and slotted cover plates

Both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure

Plain or slotted cover plates UICP, are required to be mounted onto the polyester frame

Single frame: UFCP4302, UFCP5402, UFCP6402, UFCP7502

Double frame: UFCP8602, UFCP1082

SPÉCIFICATIONS

Couleur:	Gris clair
Matériau:	Polyester
Code couleur:	RAL 7035
Finition:	Lisse

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Type de bâti	Nombre de tôles d'obturation incluses	Matériau de l'armoire	Expédition rapide
UFCP4302	415mm	315mm	Porte simple	2	Polyester	No
UFCP6402	615mm	415mm	Porte simple	3	Polyester	No
UFCP5402	515mm	415mm	Porte simple	3	Polyester	No
UFCP7502	735mm	535mm	Porte simple	4	Polyester	No
UFCP8602	835mm	635mm	Double porte	8	Polyester	No
UFCP1082	1035mm	835mm	Double porte	10	Polyester	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

F.1 = une plaque ; F.2 = double plaque.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE