


Profilés verticaux 19" de hauteur partielle, CIPP



Ces profilés partiels, qui peuvent être réglés en hauteur et en profondeur, permettent l'installation des équipements 19". Les clients conservent également l'accès aux composants installés sur la plaque de montage à l'intérieur de l'armoire.

FONCTIONS

Description: Profilés verticaux 19" de hauteur partielle pour des montages de 482.6 mm (19") sur tous les côtés. Réglable en profondeur au pas de 25 mm en utilisant les profils encliquetables CLPK .

Matériau: Acier zingué 2 mm.

Unité de livraison: 2 pièces avec accessoires de montage.

Instructions de montage: à utiliser avec des supports CIC dans des boîtiers de 800 mm de largeur.

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur: 2mm
Matériau: Acier doux
Finition: Zingué

Table 1/1

| Référence catalogue | Référence article | Hauteur | Largeur | Profondeur | Unités de rack | Matériau de l'armoire |
|---------------------|-------------------|---------|---------|------------|----------------|-----------------------|
| CIPP06 | CIPP06 | 267mm | 45mm | 29mm | 6U | Acier doux |
| CIPP09 | CIPP09 | 400mm | 45mm | 29mm | 9U | Acier doux |
| CIPP10 | CIPP10 | 445mm | 45mm | 29mm | 10U | Acier doux |
| CIPP11 | CIPP11 | 489mm | 45mm | 29mm | 11U | Acier doux |
| CIPP13 | CIPP13 | 578mm | 45mm | 29mm | 13U | Acier doux |
| CIPP15 | CIPP15 | 667mm | 45mm | 29mm | 15U | Acier doux |
| CIPP18 | CIPP18 | 800mm | 45mm | 29mm | 18U | Acier doux |

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.