

# Panneaux avant perforés | Distribution électrique, MSMCP



This mild steel slotted front panel, MSMCP, is for the front frame of a fix system, or modular frames. No machining is required when it is used for mounting modular components.

## FONCTIONS

Description: Panneau avant perforé pour assemblages modulaires. Fourni avec un rail DIN par rangée pour les composants modulaires. Doté d'un pli en haut et en bas offrant une plus grande rigidité.

Matériau: Acier 1.25 mm.

Finition: Peinture en poudre structurée RAL 7035.

Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Instructions de montage: Doit être utilisé avec un châssis support (à commander séparément).

The panels are to be mounted onto a fix system front frame (MSFCP) or onto modular system frames (MSMSF or MSMSM)

Slotted front panel for modular assemblies

Provided with one DIN rail per row for modular components

It has a top and bottom bending to provide extra rigidity

One piece with mounting material

To be assembled on the modular system frame

## SPÉCIFICATIONS

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Épaisseur:</b>    | 1.25mm            |
| <b>Couleur:</b>      | Gris clair        |
| <b>Matériau:</b>     | Acier doux        |
| <b>Finition:</b>     | Revêtement poudré |
| <b>Code couleur:</b> | RAL 7035          |

Table 1/1

| Référence catalogue | Hauteur | Largeur | Profondeur | Matériau de l'armoire | Famille de produits        | Nombre d'armoires |
|---------------------|---------|---------|------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| MSMCP1506R5         | 150mm   | 600mm   | 13mm       | Acier doux            | Autoportant, Montage mural | 1                 |
| MSMCP1508R5         | 150mm   | 800mm   | 13mm       | Acier doux            | Autoportant, Montage mural | 1                 |
| MSMCP2006R5         | 200mm   | 600mm   | 13mm       | Acier doux            | Autoportant, Montage mural | 1                 |
| MSMCP2008R5         | 200mm   | 800mm   | 13mm       | Acier doux            | Autoportant, Montage mural | 1                 |
| MSMCP3006-1R5       | 300mm   | 600mm   | 13mm       | Acier doux            | Autoportant, Montage mural | 1                 |
| MSMCP3006-2R5       | 300mm   | 600mm   | 13mm       | Acier doux            | Autoportant, Montage mural | 2                 |
| MSMCP3008-1R5       | 300mm   | 800mm   | 13mm       | Acier doux            | Autoportant, Montage mural | 1                 |
| MSMCP3008-2R5       | 300mm   | 800mm   | 13mm       | Acier doux            | Autoportant, Montage mural | 2                 |
| MSMCP4506R5         | 450mm   | 600mm   | 13mm       | Acier doux            | Autoportant, Montage mural | 3                 |
| MSMCP4508R5         | 450mm   | 800mm   | 13mm       | Acier doux            | Autoportant, Montage mural | 3                 |
| MSMCP6006R5         | 600mm   | 600mm   | 13mm       | Acier doux            | Autoportant, Montage mural | 4                 |
| MSMCP6008R5         | 600mm   | 800mm   | 13mm       | Acier doux            | Autoportant, Montage mural | 4                 |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.