


# Novastar Glazed Acrylic Glass Door

## Centrale d'électricité



Glazed / Glass doors for aluminum frame cabinets with attractive design, ideally suited for general electronics, test & measurement, audio/video and broadcasting applications.

### CERTIFICATIONS



### CARACTÉRISTIQUES

Mounting front or rear

Opening angle 180°

Lock with key

### LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

| Référence catalogue | Rack Height | Hauteur | Largeur | Couleur    | Color Code | Product Type |
|---------------------|-------------|---------|---------|------------|------------|--------------|
| 25230-092           | 6 U         | 322 mm  | 553 mm  | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet Door |
| 26230-092           | 6 U         | 322 mm  | 553 mm  | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet Door |
| 25230-093           | 9 U         | 456 mm  | 553 mm  | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet Door |

| Référence catalogue | Rack Height | Hauteur | Largeur | Couleur    | Color Code | Product Type |
|---------------------|-------------|---------|---------|------------|------------|--------------|
| 26230-093           | 9 U         | 456 mm  | 553 mm  | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet Door |
| 25230-094           | 12 U        | 589 mm  | 553 mm  | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet Door |
| 26230-094           | 12 U        | 589 mm  | 533 mm  | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet Door |
| 25230-095           | 16 U        | 767 mm  | 553 mm  | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet Door |
| 26230-095           | 16 U        | 767 mm  | 533 mm  | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet Door |
| 25230-096           | 20 U        | 945 mm  | 553 mm  | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet Door |
| 26230-096           | 20 U        | 945 mm  | 553 mm  | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet Door |
| 25230-097           | 25 U        | 1167 mm | 553 mm  | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet Door |
| 26230-097           | 25 U        | 1167 mm | 553 mm  | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet Door |
| 25230-102           | 29 U        | 1345 mm | 553 mm  | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet Door |
| 26230-102           | 29 U        | 1345 mm | 553 mm  | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet Door |
| 25230-098           | 34 U        | 1567 mm | 553 mm  | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet Door |
| 26230-098           | 34 U        | 1567 mm | 553 mm  | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet Door |
| 25230-099           | 38 U        | 1745 mm | 533 mm  | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet Door |
| 26230-099           | 38 U        | 1745 mm | 553 mm  | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet Door |
| 25230-100           | 43 U        | 1967 mm | 533 mm  | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet Door |
| 26230-100           | 43 U        | 1967 mm | 553 mm  | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet Door |
| 25230-101           | 47 U        | 2145 mm | 553 mm  | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet Door |

| Référence catalogue | Rack Height | Hauteur | Largeur | Couleur    | Color Code | Product Type |
|---------------------|-------------|---------|---------|------------|------------|--------------|
| 26230-101           | 47 U        | 2145 mm | 553 mm  | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet Door |

Table 2/2

| Référence catalogue | Type       |
|---------------------|------------|
| 25230-092           | Glass Door |
| 26230-092           | Glass Door |
| 25230-093           | Glass Door |
| 26230-093           | Glass Door |
| 25230-094           | Glass Door |
| 26230-094           | Glass Door |
| 25230-095           | Glass Door |
| 26230-095           | Glass Door |
| 25230-096           | Glass Door |
| 26230-096           | Glass Door |
| 25230-097           | Glass Door |
| 26230-097           | Glass Door |
| 25230-102           | Glass Door |
| 26230-102           | Glass Door |
| 25230-098           | Glass Door |
| 26230-098           | Glass Door |

| Référence catalogue | Type       |
|---------------------|------------|
| 25230-099           | Glass Door |
| 26230-099           | Glass Door |
| 25230-100           | Glass Door |
| 26230-100           | Glass Door |
| 25230-101           | Glass Door |
| 26230-101           | Glass Door |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**