

Novastar Rear Panel With Cable Ducting

Centrale d'électricité



Novastar Rear Panel with 3 U cable ducting for improved cable management.

CERTIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

Cable ducting and door hinge bracket

Cable ducting can be fitted at top or bottom

2 twist-locking catches (Torx T30, with 1/4 turn)

Incl. grounding

St, 1 mm

3 U cable ducting for cabinet heights 16, 20, 38, 47 U; 4 U cable ducting for cabinet heights 25, 34, 43 U

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Rack Height	Hauteur	Largeur	Couleur	Color Code	Product Type
25230-430	16 U	733 mm	553 mm	Black Grey	RAL 7021	Cabinet/Rack Panel
26230-430	16 U	733 mm	553 mm	Light Grey	RAL 7035	Cabinet/Rack Panel
25230-434	20 U	911 mm	553 mm	Black Grey	RAL 7021	Cabinet/Rack Panel
26230-434	20 U	911 mm	553 mm	Light Grey	RAL 7035	Cabinet/Rack Panel
25230-439	25 U	1133 mm	553 mm	Black Grey	RAL 7021	Cabinet/Rack Panel
26230-439	25 U	1133 mm	553 mm	Light Grey	RAL 7035	Cabinet/Rack Panel
25230-448	34 U	1534 mm	553 mm	Black Grey	RAL 7021	Cabinet/Rack Panel
26230-448	34 U	1534 mm	553 mm	Light Grey	RAL 7035	Cabinet/Rack Panel
25230-452	38 U	1711 mm	553 mm	Black Grey	RAL 7021	Cabinet/Rack Panel
26230-452	38 U	1711 mm	553 mm	Light Grey	RAL 7035	Cabinet/Rack Panel
25230-457	43 U	1933 mm	553 mm	Black Grey	RAL 7021	Cabinet/Rack Panel
26230-457	43 U	1933 mm	553 mm	Light Grey	RAL 7035	Cabinet/Rack Panel
25230-461	47 U	2111 mm	553 mm	Black Grey	RAL 7021	Cabinet/Rack Panel
26230-461	47 U	2111 mm	553 mm	Light Grey	RAL 7035	Cabinet/Rack Panel

Table 2/2

Référence catalogue	Type
25230-430	Rear Panel
26230-430	Rear Panel

Référence catalogue	Type
25230-434	Rear Panel
26230-434	Rear Panel
25230-439	Rear Panel
26230-439	Rear Panel
25230-448	Rear Panel
26230-448	Rear Panel
25230-452	Rear Panel
26230-452	Rear Panel
25230-457	Rear Panel
26230-457	Rear Panel
25230-461	Rear Panel
26230-461	Rear Panel

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE