

# Connection Kit for PI Heaters, Heat Shrink, Non-ATEX



nVent RAYCHEM CS20-2.5-PI-NH est un kit polymère thermorétractable pour le raccordement et le sertissage de câbles chauffants à résistance série à isolant polymère (PI) sur des sorties froides. Le kit est conçu pour être utilisé avec des boîtes d'accouplement avec entrées M20 et permet de raccorder des circuits jusqu'à 25 A. Le kit comprend tous les matériaux pour le raccordement du câble chauffant et de la sortie froide, ainsi que les presse-étoupes pour raccorder la sortie froide dans la boîte d'accouplement.

## CARACTÉRISTIQUES

Non dangereux, technologie thermorétractable

Profil compact et jeu complet : montage direct sous l'isolant et raccordement dans la boîte d'accouplement

Fiabilité et longue durée de vie : 10 year product warranty available

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Type de connexion	Modèle	Tension nominale	Intensité maximale	Section max. de la sortie froide
1244-000585	CS20-2.5-PI-NH	Technique thermorétractable	Câble de raccordement/ Câble chauffant	750 V max	25 A	2.5 mm <sup>2</sup>

Table 2/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Type de zone	Température maxi de service
1244-000585	CS20-2.5-PI-NH	Zone non explosible	205 °C

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte,

une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

**Europe, Middle East,**

**Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

**Asie Pacifique**

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

**Amérique latine**

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**