

Module d'interface de sondes TTSIM-1



Le modèle nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-1 est un module d'interface de sonde capable de surveiller jusqu'à 1500 m (5000 pi) de câble de sonde. Il peut transmettre les détails des fuites à divers systèmes de surveillance hôtes, y compris le TraceTek TTDM-128, le TT-TS12, le PLC, le DCS ou un système de gestion d'immeuble à l'aide des protocoles standard. Il est parfaitement adapté aux applications dans le cadre de surveillance de grandes zones ou lorsque des circuits de détection très longs sont nécessaires. Disponible en 24 V c.a. 50/60 Hz ou 12 ou 24 V c.c.

CARACTÉRISTIQUES

Installation, configuration et fonctionnement faciles (monté sur rail DIN)

Boîtiers disponibles pour les installations intérieures ou extérieures autonomes

Les voyants DEL indiquent la puissance, l'état et la communication

Simple twisted pair serial RS-485 communications up to 1200m (4000ft) with automatic protocol selection (MODBUS, Opto 22 and Metasys)

Des algorithmes spéciaux de détection de fuite offrent une capacité améliorée pour les applications difficiles

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur:	58 mm
Largeur:	70 mm
Hauteur:	86 mm
Température de fonctionnement:	0 - 50 °C

Table 1/1

Référence catalogue	Nom de l'article	Tension d'alimentation	Type de tension d'alimentation
518125-000	TTSIM-1	24 V	CA
P000000898	TTSIM-1-12VDC	12 V	DC
P000000905	TTSIM-1-24VDC	24 V	DC

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT