

Face avant passe-câbles 19"

Accessoire de guidage des câbles pour une gestion intelligente du câblage.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Accessoire de guidage des câbles pour une gestion intelligente du câblage

SPÉCIFICATIONS

Type accessoire: Face avant
Type de produit: Face avant
Matériau: Acier

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Fixation	Quantité par colis	Finition avant	Face d'appui	Code couleur
20118-757	1U	À visser à l'avant	1	Peint	Peint	RAL 7035
20118-758	1U	À visser à l'avant	1	Peint	Peint	RAL 7021
20118-760	2U	À visser à l'avant	1	Peint	Peint	RAL 7021

Référence catalogue	Hauteur durack	Fixation	Quantité par colis	Finition avant	Face d'appui	Code couleur
20118-759	2U	À visser à l'avant	1	Peint	Peint	RAL 7035

Table 2/3

Référence catalogue	Profondeur	Blindage électromagnétique	Finition	Hauteur	Largeur du rack	Type
20118-757	1.5mm	Non	Revêtement poudré	42.6mm	95HP	Face avant de 19"
20118-758	1.5mm	Non	Revêtement poudré	42.6mm	95HP	Face avant de 19"
20118-760	1.5mm	Non	Revêtement poudré	81.7mm	95HP	Face avant de 19"
20118-759	1.5mm	Non	Revêtement poudré	81.7mm	95HP	Face avant de 19"

Table 3/3

Référence catalogue	Largeur	Expédition rapide
20118-757	483mm	No
20118-758	483mm	No
20118-760	483mm	No
20118-759	483mm	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE