

Tiroir de 19"



Les tiroirs 19" permettent de monter des ordinateurs portables, des tablettes écriture pour faciliter les opérations. La capacité de charge du tiroir 19" SCHROFF est de 15 kg, ce qui permet le montage d'une large gamme de produits dans le tiroir.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Charge statique admissible 15 kg

Tablette écriture optionnelle

SPÉCIFICATIONS

Charge statique: 15kg
Type de produit: Tiroir baie/bâti
Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Finition	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition avant
20110-054	1U	Revêtement poudré	1	Gris clair	RAL 7035	
20110-061	1U	Revêtement poudré	1			Anodisé
20110-180	1U	Revêtement poudré	1	Gris foncé	RAL 7021	

Référence catalogue	Hauteur durack	Finition	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition avant
20110-055	2U	Revêtement poudré	1	Gris clair	RAL 7035	
20110-056	3U	Revêtement poudré	1	Gris clair	RAL 7035	
20110-062	2U	Revêtement poudré	1			Anodisé
20110-063	3U	Revêtement poudré	1			Anodisé
20110-181	2U	Revêtement poudré	1	Gris foncé	RAL 7021	
20110-182	3U	Revêtement poudré	1	Gris foncé	RAL 7021	

Table 2/2

Référence catalogue	Type	Compatible avec	Expédition rapide
20110-054	Tiroir	Armoires 19"	No
20110-061	Tiroir	Armoires 19"	No
20110-180	Tiroir	Armoires 19"	No
20110-055	Tiroir	Armoires 19"	No
20110-056	Tiroir	Armoires 19"	No
20110-062	Tiroir	Armoires 19"	No
20110-063	Tiroir	Armoires 19"	No
20110-181	Tiroir	Armoires 19"	No
20110-182	Tiroir	Armoires 19"	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Visserie de fixation 19" à commander séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE