

Ventilateur 19", 1 U, Régulation et surveillance de la vitesse

Tiroir de ventilation 1 U à monter dans la baie.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Plage de sélection : 20 ... 40 °C et 30 ... 50 °C

Faible bruit grâce au volume d'air dépendant du débit d'air

Capteur externe, vitesse de rotation maximale automatique en cas de défaillance

Régulation de fonction avec LED et par contact sec

Protection contre les contacts accidentels conformément à la norme DIN EN ISO 13857

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Tension d'entrée CA	Tension d'entrée CC	Quantité par colis	Finition	Matériau	Certifications
10713-098		24V min	1	Aluzinc, Anodisé	Acier, Aluminium	CE, RoHS, EAC
10713-099		24V min	1	Aluzinc, Anodisé	Acier, Aluminium	EAC, CE, RoHS

Référence catalogue	Tension d'entrée CA	Tension d'entrée CC	Quantité par colis	Finition	Matériau	Certifications
19713-006	230V		1	Aluzinc, Anodisé	Acier, Aluminium	EAC, RoHS, CE
19713-121	230V		1	Aluzinc, Anodisé	Acier, Aluminium	RoHS, EAC

Table 2/2

Référence catalogue	Expédition rapide
10713-098	No
10713-099	No
19713-006	No
19713-121	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE