


# ATCA| AdvancedTCA Air Deflector Filler Panel, Montage en retrait



Faces avant et arrière d'obturation avec déflecteur d'air AdvancedTCA. Bloque l'air dans les slots non utilisés.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Le déflecteur d'air bloque l'air dans les slots non utilisés

## SPÉCIFICATIONS

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Largeur du rack:</b>     | 6HP                    |
| <b>Famille de produits:</b> | AdvancedTCA            |
| <b>Type de produit:</b>     | Obturbateur            |
| <b>Type:</b>                | Panneau de remplissage |
| <b>Compatible avec:</b>     | Systèmes               |

Table 1/2

| Référence catalogue | Matériau         | Finition         | Quantité par colis | Profondeur | Blindage électromagnétique | Hauteur du rack |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------|------------|----------------------------|-----------------|
| 21591-107           | Aluminium        | Anodisé, Passivé | 1                  | 70mm       | Oui                        | 8U              |
| 21591-099           | Acier inoxydable |                  | 1                  | 70mm       | Oui                        | 8U              |

Table 2/2

| Référence catalogue | Largeur | Expédition rapide |
|---------------------|---------|-------------------|
| 21591-107           | 30.14mm | No                |
| 21591-099           | 28.95mm | No                |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**