

PSU 19" AC/DC for CompactPCI Serial, 3 U, 8 HP, 312 W

RÉFÉRENCE CATALOGUE

13100-147



Alimentation électrique 19" enfichable pour applications CompactPCI. L'alimentation électrique est dotée d'une grande plage de tension d'entrée AC, d'une charge utile de 12 V DC et d'une sortie de veille de + 5 V DC.

FONCTIONS

Alimentation enfichable 19" pour applications CompactPCI Serial

Correction du facteur d'alimentation active et fonction de partage de courant active

Redondance N+1, échange à chaud

Signalisation de sortie : PS présent, panne de courant, PS en marche et activé

Interface I2C

Grande efficacité, > 90% at 220 VAC

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Alimentation

Type: Mode commuté 19"

Compatible avec: Systèmes CompactPCI

Tension d'entrée CA: 90 – 264V

Puissance: 312W

Nombre de tensions de sortie: 2

Tension 1: 12V

Intensité 1: 25A

Tension 2: 5V

Intensité 2: 2.5A

Hauteur du rack: 3U

Gross Weight: 0.948kg

Quantité par colis: 1

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE