


Poignée d'insertion/extracteur type XL ; 10 pièces

RÉFÉRENCE CATALOGUE

20817-874



Adapté pour les forces d'insertion et d'extraction jusqu'à 1500 N (par paire). Fixation solide de la carte à l'aide de 2 vis. La fonction d'insertion sera soutenue par une pièce de détrompage qui sera montée sur le profil horizontal.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour force d'insertion/extraction jusqu'à 1500 N (par paire)

Poignée en PA, fibre de verre renforcée, UL 94V 0

Fixation de carte robuste avec fixation à double vis

Possibilité de monter un microswitch

Symétrique, poignée identique en haut/en bas

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Poignée

Type: Dispositif d'insertion/d'extraction

Compatible avec: Faces avant

Type de poignée: XL

Largeur: 20.1mm

Matériau: Alliage de zinc; Polyamide

Couleur: Noir foncé

Indice d'inflammabilité: UL® 94V-0

Quantité par colis: 10

Code couleur: RAL 9005

Profondeur: 42.39mm

Hauteur: 73.57mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander séparément les faces avant et le micro interrupteur.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE