nVent | SCHROFF

We connect and protect

Base/socle mobile Eurorack, 602x890

RÉFÉRENCE CATALOGUE

23117-037



Socle mobile en aluminium avec capacité de charge de 300 kg, pour baies en aluminium de 600 mm de largeur.

CERTIFICATIONS

RoHS COMPLIANT

FONCTIONS

Pour armoires de 600 mm de large, profondeur 600 ou 800 mm

Charge statique admissible 300 kg

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Couleur: Gris foncé

Code couleur: RAL 7021

Profondeur: 800mm

Finition: Revêtement poudré

Matériau: Acier

Quantité par colis: 1

Famille de produits: Eurorack

Type de produit: Base baie/bâti

Type: Base socle

Largeur: 600mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les pieds de levage pour le socle mobile sont installés par dessous.

Ils sont ajustés avec un tournevis par le haut.

Tapis en caoutchouc sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.