We connect and protect

# Capteur de température simple

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**EA9102**

Capteur de température simple pour les PDU nVent SCHROFF RackPower.

## FONCTIONS

- Capteur de température simple
- Avec câble de 2 mètres et aimant intégré pour un montage facile
- Pour PDU RackPower de série RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx
- Enfichable à chaud pour une intégration facile
- Plage de mesure de la température de 0 à 65 °C
- Précision de la mesure de la température +-2 %

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

- Type de produit: Sonde
- Compatible avec: RackPower
- Hauteur: 270mm
- Quantité par colis: 1
- Type de prise: RJ45
- Famille de produits: Enlogic
- Câble d'entrée amovible: Non

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America**
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

**Europe**
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

**Asia**
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

**Middle East & India**
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.