


Eurorack| Glissière fixe, 25 kg



Glissière fixe Eurorack avec 25 kg de capacité de charge pour fixation sur les montants des baies ou 19". La glissière fixe soutient les châssis 19" lourds.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Acier, 1,5 mm, finition AlZn

Charge statique admissible 25 kg par paire

Pour tiroirs 19" lourds

Pour fixation sur montants 19"

Large surface d'appui

A accrochage rapide au pas de 1 U

SPÉCIFICATIONS

Charge statique:	25kg
Type de produit:	Glissières fixes
Matériau:	Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Profondeur	Longueur	Quantité par colis	Finition	Expédition rapide
---------------------	------------	----------	--------------------	----------	-------------------

25127-575	800mm	512mm	2	Aluzinc	No
22127-096	900mm	717mm	2	Aluzinc	No
22127-095	800mm	620mm	2	Aluzinc	No
22127-094	600mm	420mm	2	Aluzinc	No
21127-197	600mm	420mm	10	Aluzinc	No
21127-198	800mm	620mm	10	Aluzinc	No
21127-199	900mm	720mm	10	Aluzinc	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Distance standard pour les serveurs d = 740 mm. Pour le montage, 4 montants sont requis (à commander séparément, voir Montant).

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE