

Plaque passe-câbles pré-découpée | Armoires murales, AFK



Les trous nécessaires pour les entrées de câble peuvent être facilement découpés dans la plaque passe-câbles en acier pour permettre l'installation du câblage requis.

FONCTIONS

Description: Plaque passe-câbles pré-découpée, selon le tableau.

Matériau: Acier 1,4 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Unité de livraison: 1 pièce.

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur:	1.4mm
Couleur:	Gris clair
Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 7035

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Schéma de débouchures	Type de plaque passe-câbles
AFK11R5	AFK11R5	242mm	128mm	3mm	(4) M16, (5) M20, (2) M25, (2) M32	1
AFK11SR5	AFK11SR5	242mm	88mm	3mm	(4) M16, (3) M20	1S
AFK21R5	AFK21R5	342mm	128mm	3mm	(9) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	2
AFK21SR5	AFK21SR5	342mm	88mm	3mm	(6) M16, (3) M20, (1) M25	2S
AFK31R5	AFK31R5	442mm	128mm	3mm	(18) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	3
AFK31SR5	AFK31SR5	442mm	88mm	3mm	(9) M16, (4) M20, (1) M25	3S
AFK41R5	AFK41R5	542mm	128mm	3mm	(27) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	4
AFK42R5	AFK42R5	542mm	88mm	3mm	(18) M16, (14) M20, (3) M25, (1) M32	4
AFK12R5	AFK12R5	242mm	128mm	3mm	(12) M16, (1) M25, (1) M32	1
AFK22R5	AFK22R5	342mm	128mm	3mm	(21) M16, (1) M32, (1) M25	2
AFK32R5	AFK32R5	442mm	128mm	3mm	(21) M16, (10) M20	3

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE