

Varistar CP| Bandeau obturateur d'air, Largeur 800 mm



Bandeaux d'obturation pleins pour les baies de 800 mm de large afin d'éviter la recirculation de l'air de l'avant vers l'arrière dans les racks refroidis.

FONCTIONS

Bandeaux obturateurs d'air, pièces d'habillage pour armoires de 800 mm de largeur

Possibilité d'accoupler des baies réseaux et des baies serveurs

Joint, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C

Bandeaux de surface pleine

Les bandeaux empêchent les courts-circuits d'air indésirables, c.-à-d. le mélange de l'air chaud évacué avec l'air entrant froid

Uniquement compatible avec barre transversale pour charges lourdes, Non compatible avec les supports de réduction

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Panneau baie/bâti

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition
21630-141	42U	2000mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-143	52U	2450mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-142	47U	2200mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré

Table 2/2

Référence catalogue	Indice de protection	Type	Largeur	Expédition rapide
21630-141	IP20	Panneau d'obturation	800mm	No
21630-143	IP20	Panneau d'obturation	800mm	No
21630-142	IP20	Panneau d'obturation	800mm	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE