

Varistar CP| Traverses de profondeur, Sismiques, 3 rangées, Aluzinc



Traverse de profondeur horizontale. À monter directement sur le bâti Varistar CP pour la gestion des câbles, une plus grande rigidité du bâti et offrir des points de fixation supplémentaires.

FONCTIONS

Passage de câbles à l'aide de colliers serre-câbles et d'anneaux guide-câble, nécessaire pour les étagères-bâti réduites

Acier, 2 mm, finition AlZn

SPÉCIFICATIONS

Finition: Aluzinc
Type de produit: Support
Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Profondeur	Quantité par colis	Conformité	Compatible avec	Expédition rapide
24630-110	600mm	1	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Varistar CP	No
24630-115	1200mm	1	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Varistar CP	No
24630-114	1100mm	1	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Varistar CP	No
24630-113	1000mm	1	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Varistar CP	No
24630-112	900mm	1	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Varistar CP	No

Référence catalogue	Profondeur	Quantité par colis	Conformité	Compatible avec	Expédition rapide
24630-111	800mm	1	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Varistar CP	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE