

Varistar CP| Protection anti-bascullement télescopique

Tôle anti-bascullement télescopique pour garantir l'équilibre, avec 150 kg en extension complète et possibilités de gestion des câbles latéraux et arrière.



FONCTIONS

Protection anti-bascullement télescopique avec max. 150 kg en extension complète

Entrée de câbles latérale et arrière

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Base baie/bâti

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
24630-085	100mm	600mm	900mm	1	Gris foncé	RAL 7021
24630-087	200mm	600mm	900mm	1	Gris foncé	RAL 7021
24630-044	100mm	600mm	1000mm	1	Gris foncé	RAL 7021
24630-050	200mm	600mm	1000mm	1	Gris foncé	RAL 7021
24630-045	100mm	600mm	1100mm	1	Gris foncé	RAL 7021

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
24630-051	200mm	600mm	1100mm	1	Gris foncé	RAL 7021
24630-046	100mm	600mm	1200mm	1	Gris foncé	RAL 7021
24630-052	200mm	600mm	1200mm	1	Gris foncé	RAL 7021
24630-086	100mm	800mm	900mm	1	Gris foncé	RAL 7021
24630-088	200mm	800mm	900mm	1	Gris foncé	RAL 7021
24630-047	100mm	800mm	1000mm	1	Gris foncé	RAL 7021
24630-053	200mm	800mm	1000mm	1	Gris foncé	RAL 7021
24630-048	100mm	800mm	1100mm	1	Gris foncé	RAL 7021
24630-054	200mm	800mm	1100mm	1	Gris foncé	RAL 7021
24630-049	100mm	800mm	1200mm	1	Gris foncé	RAL 7021
24630-055	200mm	800mm	1200mm	1	Gris foncé	RAL 7021

Table 2/2

Référence catalogue	Finition	Type	Expédition rapide
24630-085	Revêtement poudré	Protection anti-basculement	No
24630-087	Revêtement poudré	Protection anti-basculement	No
24630-044	Revêtement poudré	Protection anti-basculement	No
24630-050	Revêtement poudré	Protection anti-basculement	No
24630-045	Revêtement poudré	Protection anti-basculement	No
24630-051	Revêtement poudré	Protection anti-basculement	No

Référence catalogue	Finition	Type	Expédition rapide
24630-046	Revêtement poudré	Protection anti-basculement	No
24630-052	Revêtement poudré	Protection anti-basculement	No
24630-086	Revêtement poudré	Protection anti-basculement	No
24630-088	Revêtement poudré	Protection anti-basculement	No
24630-047	Revêtement poudré	Protection anti-basculement	No
24630-053	Revêtement poudré	Protection anti-basculement	No
24630-048	Revêtement poudré	Protection anti-basculement	No
24630-054	Revêtement poudré	Protection anti-basculement	No
24630-049	Revêtement poudré	Protection anti-basculement	No
24630-055	Revêtement poudré	Protection anti-basculement	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

A utiliser uniquement avec un socle de ventilation ou socle avec roulettes

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE