


Varistar| Cloison de séparation latérale



Cloison pour baies accouplées en remplacement des 2 flancs individuels. La paroi de séparation est montée entre les racks. Elle est entièrement compatible avec toutes les faces d'obturation d'air.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Empêche l'accès non autorisé

Pour les baies disposées en rangées, la paroi remplace les flancs individuels de l'armoire

SPÉCIFICATIONS

Finition:	Aluzinc
Type de produit:	Panneau baie/bâti
Matériau:	Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Profondeur	Quantité par colis	Type	Expédition rapide
23130-581	52U	2450mm	1200mm	1	Cloison de séparation	No

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Profondeur	Quantité par colis	Type	Expédition rapide
23130-484	47U	2200mm	1000mm	1	Cloison de séparation	No
23130-508	42U	2000mm	1100mm	1	Cloison de séparation	No
23130-509	47U	2200mm	1100mm	1	Cloison de séparation	No
23130-481	42U	2000mm	1200mm	1	Cloison de séparation	No
23130-485	47U	2200mm	1200mm	1	Cloison de séparation	No
23130-510	52U	2450mm	1100mm	1	Cloison de séparation	No
23130-480	42U	2000mm	1000mm	1	Cloison de séparation	No
23130-580	52U	2450mm	1000mm	1	Cloison de séparation	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE