


Guide Rail Accessories for Heavy PCBs, Extra Strong

Power Utilities



This reinforced guide rail for heavy PCBs of the type accessory, forms a reliable interface between the subrack mechanics and the sub-assemblies. The guide rails can additionally be bolted to the horizontal

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

For especially heavy PCBs, plug-in units or frame type plug-in units

Mounting, for bolting to type H (heavy) and type R (rugged) horizontal rails only

Aluminium profile

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Profondeur de la carte	Largeur de rainure	Couleur	Matériau	Famille de produits	Type de produit
---------------------	------------------------	--------------------	---------	----------	---------------------	-----------------

34562-884	340 mm	2	Argent	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Support de guidage
34562-885	400 mm	2	Argent	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Support de guidage
34562-881	160 mm	2	Argent	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Support de guidage
34562-883	280 mm	2	Argent	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Support de guidage
34562-882	220 mm	2	Argent	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Support de guidage
34564-881	160 mm	2.5	Argent	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Support de guidage

34564-882	220 mm	2.5	Argent	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Support de guidage
34564-883	280 mm	2.5	Argent	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Support de guidage
34564-884	340 mm	2.5	Argent	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Support de guidage
34564-885	400 mm	2.5	Argent	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Support de guidage

Table 2/2

Référence catalogue	Type	Compatible avec
34562-884	Robuste	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis
34562-885	Robuste	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis
34562-881	Robuste	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis
34562-883	Robuste	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis
34562-882	Robuste	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis

Référence catalogue	Type	Compatible avec
34564-881	Robuste	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis
34564-882	Robuste	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis
34564-883	Robuste	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis
34564-884	Robuste	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis
34564-885	Robuste	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Delivery is exclusively in standard pack quantity.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE