


Outdoor Unibody Cabinet

Power Utilities



Telecom and Railway applications require sophisticated electronics in outdoor setups. nVent SCHROFF Outdoor cabinets shield such electronic components from extreme weather and vandalism, ensuring operational continuity.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Double-walled, Al

IP 55

One-piece inner case with removable outer cladding

Heat dissipation through natural convection, max. 5 W/K (11249-003) / 6 W/K (11249-005)

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type de produit	Famille de produits	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Profondeur
11249-003	Baie extérieure	Monobloc	16 U	930 mm	700 mm	500 mm
11249-005	Baie extérieure	Monobloc	20 U	1100 mm	700 mm	500 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Type de paroi	Type de porte	Accès	Refroidissement	Blindage électromagnétique	Conformité
11249-003	Double paroi	Une seule porte	Avant	Convection naturelle	Non	CEI 61969-1, CEI 61969-2, CEI 60917-1, CEI 60917-2, ETS 300119, CEI 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
11249-005	Double paroi	Une seule porte	Avant	Convection naturelle	Non	CEI 61969-1, CEI 61969-2, CEI 60917-1, CEI 60917-2, ETS 300119, CEI 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order panel/slide mounts separately.

Further base/plinth heights on request.

Please order wall-mounting assembly kit separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.