

# PDU| Bâti de prises, IEC C13

## Data Solutions



Bâti de prises modulaire et compact avec éléments de protection. Châssis en aluminium de 1 U par 1 U, la PDU peut facilement être intégrée dans un rack avec sorties IEC C13.

### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

230 V, 10 A

Montage vertical ou horizontal

Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90°)

Bâtis de prises avec prises IEC 60320-C13

Câble de raccordement 2 m, extrémité ouverte avec ferrules

Conformément à la norme IEC 60320

Hauteur utile 1 U

### SPÉCIFICATIONS

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Matériau:</b>        | Aluminium; Polyamide |
| <b>Couleur:</b>         | Gris                 |
| <b>Type de produit:</b> | Bâti de prises       |

Table 1/2

| Référence catalogue | Type de prise | Nombre de prises | Sorties commutées | Tension CA | Quantité par colis | Profondeur |
|---------------------|---------------|------------------|-------------------|------------|--------------------|------------|
| 60110-290           | CEI C13       | 8                | Non               | 230V       | 1                  | 44mm       |
| 60110-291           | CEI C13       | 12               | Non               | 230V       | 1                  | 44mm       |
| 60110-292           | CEI C13       | 16               | Non               | 230V       | 1                  | 44mm       |

Table 2/2

| Référence catalogue | Finition | Longueur |
|---------------------|----------|----------|
| 60110-290           | Anodisé  | 438.5mm  |
| 60110-291           | Anodisé  | 438.5mm  |
| 60110-292           | Anodisé  | 608.5mm  |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Équerre de fixation pour montage vertical à commander séparément

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**