

Boîte d'accouplement pour sites industriels non dangereux



Les boîtes d'accouplement nVent RAYCHEM pour zones non explosives sont conçues pour connecter l'alimentation d'un jusqu'à trois câbles de chauffage parallèles industriels RAYCHEM BSA, BTV, QTVR, XTV, KTV ou VPL. Elles font partie d'un système de composants modulaires ; elles permettent une flexibilité maximale et peuvent être fixées au mur ou sur la tuyauterie. Les kits de raccordement (M25) et les kits d'entrée d'isolation doivent être commandés séparément.

CARACTÉRISTIQUES

Installation rapide

Boîte spacieuse à accès par l'avant

Vis de couvercle captives, ne peuvent pas être perdues pendant l'installation

Bornes à ressort robustes pour une fixation rapide et sûre

Fonctionnement fiable

Polymère renforcé de verre pour usage intensif

Résistance aux intempéries IP66

10 year product warranty extension

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau:	Polymère renforcé en fibre de verre
Classe d'étanchéité IP:	IP66
Type de zone:	Zone non explosible
Montage:	Montage mural/sur fixation de support
Température ambiante:	-40 à 90 °C
Tension nominale:	800 V max

Table 1/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Quantité d'entrée	Coupe transversale maximale du conducteur en mèches	Coupe transversale maximale du conducteur rigide	Hauteur	Largeur
1244-020910	JB-NH2	2	4 mm ²	6 mm ²	75 mm	110 mm
1244-020911	JB-NH4	4	4 mm ²	6 mm ²	120 mm	120 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Profondeur	Témoin lumineux inclus	Plaque de mise à la terre incluse
1244-020910	JB-NH2	75 mm	Non	Non
1244-020911	JB-NH4	90 mm	Non	Non

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT