

Boîte de raccordement pour zones non explosibles



Boîtes d'accouplement thermorésistantes en polycarbonate nVent RAYCHEM JB16-02 et JB-82 conçues pour un usage en zones non dangereuses. Utilisation avec les câbles chauffants autorégulants nVent RAYCHEM pour réaliser différents types de raccordement, jonction, dérivation en T et jonction/dérivation alimentée. Il est possible de raccorder quatre rubans chauffants au maximum (ou trois rubans avec câble d'alimentation de taille appropriée) aux quatre entrées et de les connecter au bornier fixé sur rail.

CARACTÉRISTIQUES

Installation simple avec fixation de support nVent RAYCHEM

Fiabilité et longue durée de vie : 10 year extended product warranty available, maintenance free

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Quantité d'entrée:	4
Quantité de borne de connexion:	6
Classe d'étanchéité IP:	IP66
Matériau:	Plastique
Fixation du couvercle:	Vissé
Montage:	Montage mural/sur fixation de support

Table 1/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Longueur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Témoin lumineux inclus
946607-000	JB16-02	94 mm	94 mm	94 mm	57 mm	Non
535679-000	JB-82	130 mm	130 mm	115 mm	75 mm	Non

Table 2/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Plaque de mise à la terre incluse	Type de zone
---------------------	------------------	-----------------------------------	--------------

946607-000	JB16-02	Non	Zone non explosible
535679-000	JB-82	Non	Zone non explosible

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT