


Kit de raccordement métallique, installation à froid



Les modèles nVent RAYCHEM C25-100-METAL et C3/4-100-METAL sont des kits de raccordement métalliques installés à froid, pour raccorder tous les câbles de chauffage parallèles industriels autorégulants à limitation de puissance nVent RAYCHEM à une boîte d'accouplement en métal ou en plastique avec plaque de mise à la terre interne. C25-100-METAL pour les entrées M25, C3/4-100-METAL : pour les entrées 3/4 po NPT.

CARACTÉRISTIQUES

Installation simple et rapide

Installation à froid : gaine d'étanchéité centrale avec embout étanchéité non durci ; aucun pistolet thermique, aucun permis de travail à la chaleur rouge n'est requis

Un composant adapté à tous les câbles chauffants parallèles industriels nVent RAYCHEM

Conception simplifiée pour les zones explosibles faisant partie intégrante de l'approbation du système

Fiabilité et longue durée de vie : 10 year extended product warranty available, maintenance free

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température d'exposition maxi.:	180 °C
Type de connexion:	Connexion à froid
Modèle:	Raccordement à la boîte d'accouplement

Table 1/1

Référence catalogue	Nom de l'article	Taille du filetage
1244-001350	C3/4-100-METAL-NP	3/4"
440588-000	C3/4-100-METAL	3/4"
875016-000	C25-100-METAL	M25 x 1.5

Référence catalogue	Nom de l'article	Taille du filetage
1244-002296	C25-100-METAL-NP	M25 x 1.5

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT